

Teknisk data

MODELL	ELOFLEX L	ELOFLEX L-Plus
VIKT ¹	26 kg	26 kg
HASTIGHET	6,5 km/h	6,5 km/h
RÄCKVIDD	30 km	30 km
MOTOR	2 x borstlös högeffektmotor	2 x borstlös högeffektmotor
BATTERI	2 x Litium ION 10 AH / 24 V	2x Litium ION 10 AH / 24 V
BATTERIVIKT	1,6 kg	1,6 kg
LADDNINGSTID	3 tim	3 tim
EFFEKT	2 x 200 Watt	2 x 250 Watt
VÄNDRADIE	76 cm	78 cm
MAX LUTNING	9 grader	9 grader
HJUL	8" fram (massiva) / 10" bak (massiva)	8" fram (massiva) / 12" bak (luft)
SITTHÖJD	52 cm	52 cm
SITTBREDD	46 cm	46 cm
SITTDJUP	43-48 cm	43-48 cm
BRUKARVIKT	Max 120 kg	Max 120 kg
JOYSTICK	Höger, vänster eller på ryggstöd ²	Höger, vänster eller på ryggstöd ²
DYNA	Löstagbar. Avtagbart fodral	Löstagbar. Avtagbart fodral
RYGGSTÖD	Justerbar klädsel	Justerbar klädsel
MÅTT	95 cm (H) x 59 cm (B) x 99 cm (D)	95 cm (H) x 63 cm (B) x 100 cm (D)
MÅTT HOPFÄLLD	70 cm (H) x 59 cm (B) x 35 cm (D)	75 cm (H) x 63 cm (B) x 40 cm (D)
GARANTI	2 år	2 år

1) Totalvikt inklusive ett batteri. 2) Vårdarstyrning kräver hållare som säljs som tillbehör. Rekommenderat lufttryck för bakhjul på plusmodeller = 2,5 kg.

© Copyright Eloflex

Detta dokument innehåller upphovsrättsligt skyddad information och den får varken delvis eller helt kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt tillstånd från Eloflex.

Eloflex reserveras sig för eventuella skrivfel i detta dokument och vi förbehåller oss rätten till produktändringar.

Kontakta Eloflex

Om du har frågor eller behöver hjälp ber vi dig i första hand kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Om du vill ha direktkontakt med oss finner du kontaktinformation på vår hemsida, www.eliflex.se På hemsidan finns också en specifik supportsida där du bland annat hittar vanliga frågor och svar. Adressen är www.eliflex.se/faq



Eloflex
Hammarbacken 4b
191 27 Sollentuna

Telefon: 010-18 33 100
E-post: info@eliflex.se
Webb: www.eliflex.se

OBS! Kontakta alltid Eloflex för att boka tid före ett eventuellt besök.